


Garant
CNMG 09T308, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	Carbure

Nuance	HB7140-2
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage