


**Garant**
**CNMG 120404, Nuance: HB7140-2**


### Données de commande

N° commande	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 120404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

### Description technique

Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage