

Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7140-2****Données de commande**

N° commande	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min**Description technique**

Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Application principale	M
Tolérance	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage