

Garant**CNMG 120416, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min

Brise-copeaux	VM
Tolérance	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	1,6 mm
Application principale	M
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage