

Garant
CNMG 120408, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 170 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VG
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 m/min

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage