

Garant
CNMG 160608, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160608 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 170 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VG
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Type de produit	Plaquette pour tournage