

**Garant****DNMG 110404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 110404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage