

**Garant****DNMG 110404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 110404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7140-2

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Code ISO plaque	DNMG 110404
Type de produit	Plaque pour tournage