

Garant**DNMG 150608, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage