

Garant
DNMG 110408, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm

Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage