

Garant**SNMG 120412, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120412 HB7140-2 Rayon d'angle: 1,2 mm
Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Condition de coupe	Fortement intermittente
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	1,2 mm

Nombre de changements/dents	8
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage