


**Garant****SNMG 120404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120404 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,4 mm  
Nuance: HB7140-2  
Brise-copeaux: VS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage