

**Garant****TNMG 160408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 251434 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315193   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

TNMG 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | HB7140-2                |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Revêtement                  | revêtu                  |
| Avance f                    | 0,1 - 0,4 mm/tr         |
| Condition de coupe          | Fortement intermittente |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,3 - 2 mm              |
| Code ISO plaquette          | TNMG 160408             |
| Nombre de changements/dents | 6                       |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Brise-copeaux                                 | VS                      |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 70 - 230 m/min          |
| Application principale                        | M                       |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                  |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche-Finition        |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |