

Garant**VNMG 160404, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251732 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315322 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Revêtement | revêtu |
| Avance f | 0,05 - 0,4 mm/tr |
| Code ISO plaquette | VNMG 160404 |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Application principale | M |
| Brise-copeaux | VS |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 230 m/min |
| Nuance | HB7140-2 |
| Type d'outils | HM |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |