

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Classe d'article	21G

## Description

VNMG 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	VNMG 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VM
Application principale	M

Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage