

**Garant****WNMG 060408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 060408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	Carbure

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Type de produit	Plaquette pour tournage