

Garant**WNMG 080408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage