


**Garant****WNMG 060408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 060408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Fortement intermittente
Revêtement	revêtu
Application principale	M

Nuance	HB7140-2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage