

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 252070 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315438   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description

WNMG 080408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 200 m/min          |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                  |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente |
| Code ISO plaquette                            | WNMG 080408             |
| Revêtement                                    | revêtu                  |
| Type d'outils                                 | HM                      |
| Application principale                        | M                       |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f                    | 0,1 - 0,5 mm/tr         |
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Nuance                      | HB7140-2                |
| Nombre de changements/dents | 6                       |
| Brise-copeaux               | VM                      |
| Tolérance                   | M                       |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,5 - 4 mm              |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |