

Garant**CC. T 060202, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Classe d'article	21G

Description

CC. T 060202 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm

Nuance	HB7140-2
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage