

Garant**CC.T 060204, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Classe d'article	21G

Description

CC.T 060204 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT060204
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage