

Garant**CC. T 09T304, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T304 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage