

**Garant****CC. T 120404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 120404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M

Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VM
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage