

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VS
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT11T308
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition

Nuance	HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage