

Garant**DC.T 070202, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Classe d'article	21G

Description

DC.T 070202 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DCMT070202

Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage