


**Garant****SCMT 09T308, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 09T308 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,8 mm  
Nuance: HB7140-2  
Brise-copeaux: VS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Application principale	M
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition

Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage