


Garant**SCMT 120408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120408 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,2 mm
Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente

Application principale	M
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage