

Garant
SCMT 09T308, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Classe d'article	21G

Description

SCMT 09T308 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VM
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7140-2
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage