

Garant**TCMT 16T304, Nuance: HB7140-2****Données de commande**

N° commande	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T304 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min**Description technique**

Nombre de changements/dents	3
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Application principale	M

Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage