

**Garant****TCMT 110208, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Classe d'article	21G

## Description

TCMT 110208 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	TCMT 110208
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage