

Garant**TCMT 110204, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110204 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Nombre de changements/dents	3
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min

Application principale	M
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage