

**Garant****VBMT 160404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Classe d'article	21G

## Description

VBMT 160404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2  
Brise-copeaux: VS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	VBMT 160404
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage