

Garant**TC. T 110202, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Classe d'article	21G

Description

TC. T 110202 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	3
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage