

**Garant****TC. T 110204, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Classe d'article	21G

## Description

TC. T 110204 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage