

Garant**TCMT 16T308, Nuance: HB7140-2****Données de commande**

N° commande	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min**Description technique**

Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Application principale	M
Type d'outils	HM

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Type de produit	Plaquette pour tournage