

**Garant****VC. T 160404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Classe d'article	21G

## Description

VC. T 160404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Application principale	M
Code ISO plaquette	VC.T 160404
Revêtement	revêtu
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm

Tolérance	M
Brise-copeaux	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage