

Garant
VC.T 110302, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110302 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	VCMT 110302
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage