

Garant**VC. T 160408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VC.T 160408
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	HM

Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage