

Garant**VC.T 160402, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Classe d'article	21G

Description

VC.T 160402 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VCMT 160402
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage