

**Plot magnétique «Hold fast», AlNiCo, Ø: 55mm****Données de commande**

N° commande	085968 55
GTIN	2050000965333
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Pour le décollage de l'aimant de la pièce par broche. Avec 2 trous filetés M8 pour la fixation d'attaches.

Description technique

Ø	55 mm
Nombre de filetages de fixation	2
Poids	1 kg
Filetage de fixation dans la tête magnétique	M8 mm
Force d'attraction	400 N
Hauteur corps magnétique	49,2 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

