

**Aimant de levage, Charge max (plan): 2000kg****Données de commande**

N° commande	085990 2000
GTIN	4045197372970
Classe d'article	08P

**Description****Exécution:**

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d'adhérence certifiée (cf. certificat d'essai). Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité. Construction robuste, activation/désactivation aisée. Surface d'attraction de l'aimant avec 2 pôles longitudinaux.

**Utilisation:**

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l'acier, la production et la fabrication d'outils.

**Description technique**

Dim. G	80 mm
Dim. B	477 mm
Charge maximale rond	1000 kg

Epaisseur de matériau minimale, plat	15 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond	15 mm
Longueur maximale plat	3500 mm
Dim. A	480 mm
Ø max. rond	350 mm
Poids	90 kg
Dim. F	499 mm
Dim. E	112 mm
Dim. C	165 mm
Charge maximale plat	2000 kg
Dim. D	161 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Aimants de levage