



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil ProCORE, Type: GSB1890C



### Données de commande

N° commande	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais**.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible. Avec frein moteur.

Un embrayage de précision commutable empêche un serrage excessif lorsqu'un certain couple est atteint, réduisant ainsi l'usure de l'embrayage et le bruit qui en résulte.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

## Description technique

Couple max. doux	36 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de moteur	Moteur sans charbons
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	GSB 18V-90 C
Capacité de la batterie	4 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2100 min <sup>-1</sup>
Utilisation type	Strong
Type de batterie	Lithium-ion
Couple max. dur	64 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups max.	28500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
----------------------------------------------------------------	------------