

**Perceuse-visseuse sans fil sans batterie, Type: GSR1890C****Données de commande**

N° commande	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

- **Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Poignée Softgrip.**

Post-équipement avec module **Connectivity** possible.

Livraison:

Avec L-BOXX, **sans** batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 2100 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm

Type de moteur	Moteur sans charbons
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries incluses	0
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple max. dur	64 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Utilisation type	Strong
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 min ⁻¹
Référence fabricant	GSR 18V-90 C
Poids	1,1 kg
Couple max. doux	36 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, avec poignée Softgrip, sans batterie, en L-Boxx