

**Lampe sans fil à LED, 12 V, Type: GLI12300****Données de commande**

N° commande	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Lampe de travail 12 V avec 10 LED et deux niveaux de luminosité. Angle réglable jusqu'à 200°, crochet de suspension, mousqueton et aimant intégré.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Poids, batterie comprise	0,3 g
Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux	300 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	0,15 g

Référence fabricant	GLI 12V-300
Durée d'éclairage	3 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Zone ATEX	aucune
Ampoule	Lampes à LED
Attribut des noms de produit	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Type de produit	Lampes de travail