



## Meuleuse d'angle sans fil GWS, Type: GWS1810SC



### Données de commande

N° commande	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

Puissante **meuleuse d'angle sans fil 18 V**.

- **30 % de puissance en plus et une durée de vie 125 % plus longue grâce au nouveau moteur EC ainsi qu'à la nouvelle technologie de batterie ProCORE18V.**
- **Sécurité accrue grâce au système de freinage intelligent, qui réduit la durée de freinage jusqu'à 70 %, et à la fonction KickBack Control.**
- **Confort d'utilisation grâce au changement de disque sans clé.**

#### Livraison:

Avec 2x batteries ProCORE 18 V, bride de fixation, chargeur, écrou à serrage rapide, 1x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, capot de protection et L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.

### Description technique

Démarrage en douceur	non
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Capacité de la batterie	5,5 Ah

Nombre de batteries incluses	2
Ø disque max.	125 mm
Protection de surcharge	oui
Poids	2 kg
Arrêt kickback	oui
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max.	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	GWS18V-10SC
Dispositif homme-mort	non
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV