

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940803 2000
GTIN	4067263559900
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 20×20G. Tiroirs correspondants: 16×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	49 kg
Hauteur utile	1845 mm
Type d'armoire	Armoire de base

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	centre
ComfortClose	non
Profondeur en G	20
Largeur en G	20
Largeur	500 mm
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes