



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18HOAL



Données de commande

N° commande	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité

- **Projecteur à LED avec technologie TrueView™ et tête orientable à 120°.**
- **Source d'alimentation hybride: fonctionnement sur batterie 18 V ou par câble.**

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Ampoule	Module de LED
Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux niveau 2	2000 lm

Flux lumineux	4000 lm
Référence fabricant	M18 HOAL
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux niveau 3	1200 lm
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail