



Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/2mm



Données de commande

N° commande	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Classe d'article	28R

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Description technique

Ø dents D_c	32 mm
Longueur totale L_{tot}	43 mm
Taille de plaquette	12
Plaquette adaptée	XD.. 1205
Vis pour plaquette	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D_3	11 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2,5 mm
Filetage attachement M	M16
Nombre de dents Z	2

Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	10,3 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,67 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229908
----------------	--------