



Fraise grande avance 7792VX, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm



Données de commande

N° commande	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Classe d'article	28R

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Description technique

Taille de plaquette	09
Vis pour plaquette	229918 (T15; 2,1 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1,5 mm
Ø dents D_c	32 mm
Plaquette adaptée	XD.. 0904
Ø queue D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Nombre de dents Z	3

Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,88 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	16,3 mm
Angle d'attaque κ	13 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229918
----------------	--------