

**Dynaswivel® Raccord pivotant, Filetage extérieur du raccord: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	080190 3/8
GTIN	616026954618
Classe d'article	03R

**Description****Exécution:**

Raccord universel breveté en aluminium.

La construction **montée sur roulements et pivotant à 360°** en deux points permet une liberté de mouvement totale, sans traction, des outils raccordés.

**Description technique**

Débit	21,25 l/s
Filetage extérieur du raccord	NPT pouce
Référence fabricant	Dynaswivel 3/8 pouce
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Type de produit	Raccords